

Garant**ZeroClamp adapter SK (DIN 69871) szerszámbefogókhöz, Alkalmas befogótárcsa Ø-höz: 90mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360042 90
GTIN	4045197518736
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

Horizontálisan és vertikálisan használható. Munkadarabok befogásához SK szerszámbefogóval (DIN69871) (pl. ER, OZ stb.). A befogócsapot alulról az adapterrel fel kell csavarozni szerszámbefogó rögzítéséhez. Különösen alkalmas kis méretű keskeny, vagy kerek munkadarabokhoz.

Alkalmazható:

Befogótárcsához Ø 90, Ø 120 ill. Ø 138 mm pozícionálófurattal.

Figyelem:

360025 sz. 14M12/90 méretű befogócsap Ø 90 mm-hez.

360025 sz. 18M16 méretű befogócsap Ø 120 mm-hez.

360025 sz. 18M16/138 méretű befogócsap Ø 138 mm-hez.
Külön rendelje meg hozzá!

Műszaki leírás

Alkalmas befogótárcsa Ø-höz	90 mm
Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz	1
Felépítmény magasság H	77 mm
Sorozat	ZeroClamp
Alkalmazható	SK30
Termék fajtája	Szerszámtartó

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90
--	-----------------