

**Tőcsavar DIN 6379, Menet M × hossz L: M10X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375380 M10X50
GTIN	4020772081294
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Görgözött menet.

Felhasználás:

T-horonycsavarok egyéni összeállításához, 375315–375330 sz. horonycsapokkal, 375385–378395 sz.anyákkal és 375340–375360 sz. alátétárcsákkal együtt.

Szabvány:

DIN 6379

Alapanyag:

Nemesíthető acél szilárdsági osztály:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Műszaki leírás

Hossz b	25 mm
Menet	M10X50
Hossz a	37 mm
Típus	6379
Termék fajtája	Csavar