



## Kétkorongos köszörűgép DS, 400 V, Típus: DS15/300



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Árucikk kategória	03S

### Leírás

#### Kivitel:

A **különösen nyugodt járású** motor hosszú élettartamot biztosít **tartós üzem** esetén is.

#### Szállítás köszörűkorong nélkül.

Rendkívül robusztus háromfázisú váltóáramú asztali kivitelű kétkorongos köszörűgép. A stabil munkadarab felfekvők, a véletlen bekapcsolódás elleni védelem és a szemvédő pajzsok magas szintű biztonságot nyújtanak a felhasználó számára.

#### Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 számtól talál.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	DS15/300
Súly	80 kg
Teljesítményfelvétel	1100 W
Maximális fordulatszám	1450 min <sup>-1</sup>
Köszörűkorong szélessége T	40 mm
Köszörűkorong furat Ø H	76 mm
Csiszolótárcsa Ø D	300 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Kétkorongos köszörűgép

**Tartozék**

Szemvédő pajzs 077502 sz. köszörűgéphez Típus DS2	077509 DS2
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus NK60	596610 NK60
Szerszámfelfekvő asztal, balos Típus AT2	077519 AT2
Gépállvány Hozzávaló gép DS15	077513 DS15
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus SC80	596610 SC80
Köszörűgép korong D×T×H (mm) Típus EK60	596610 EK60
Szerszámfelfekvő asztal, jobbos Típus AT2	077525 AT2