

**Garant****Lehúzó pofa, Pofaszélesség: 48mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360084 48
GTIN	4045197482402
Árucikk kategória	310

**Leírás****Felhasználás:**

Alapméret változtatás keresztirányú befogósínekkel lehetséges.

**Alkalmazható:**

360080 sz. befogósínhez.

**Figyelem:**

3. változat utáni befogó sínekhez használható (lásd az ábrát)! Több munkadarabos befogósínen lévő borda nem lehet szélesebb mint 5mm.

**Műszaki leírás**

Forgatónyomaték	6 Nm
Forgatónyomaték	12 Nm
Forgatónyomaték	17,5 Nm
Forgatónyomaték	25 Nm
Pofaszélesség	48 mm
Szorítóerő	5 kN
Szorítóerő	10 kN
Szorítóerő	15 kN

Szorítóerő	20 kN
Max. emelés	3 mm
Szorítócsavar SW	6 mm
Száras csavar SW <sub>1</sub>	4 mm
Termék fajtája	Satupofák