

**Talpas derékszög pontosság 2, Szárhossz: 500X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452600 500X250
GTIN	4045197205834
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Pontosság:

DIN 875 / 2 – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Műszaki leírás

Derékszögűség	0,07 mm
Szárkeresztmetszet	40×8 mm
Szárhossz	500×200 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Talpas derékszög

SzolgáltatásokDAkS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög
Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális
szárhossz 750 mm

025000 750