

**Garant****ZeroClamp befogótárcsa, Típus: 138****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360040 138
GTIN	4045197577115
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

**Felhasználás:**

Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez.

**Műszaki leírás**

Befogótárcsa Ø d	138 mm
Tartóerő	40 kN
Tájolófurat van	nem
Sorozat	ZeroClamp

Termék fajtája

Befogótárca

---

**Tartozék**

Tömítés készlet Befogótárca Ø-höz 138 mm

360044 138