

**Garant****Párhuzam szorítópofo, Pofaszélesség: 48mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360085 48
GTIN	4045197482419
Árucikk kategória	310

**Leírás****Felhasználás:**

Alapméret változtatás keresztirányú befogósínekkel lehetséges.

**Alkalmazható:**

360080 sz. befogósínhez.

**Figyelem:**

3. felülvizsgálat utáni befogó sínekhez használható (lásd az ábrát)! Több munkadarabos befogósínen lévő borda nem lehet szélesebb mint 5 mm.

**Műszaki leírás**

Pofaszélesség	48 mm
Forgatónyomaték	5 Nm
Forgatónyomaték	10 Nm
Forgatónyomaték	15 Nm
Forgatónyomaték	20 Nm
Szorítóerő	5 kN
Szorítóerő	10 kN
Szorítóerő	15 kN

Szorítóerő	20 kN
Max. emelés	3 mm
Szorítócsavar SW	5 mm
Száras csavar SW <sub>1</sub>	4 mm
Termék fajtája	Satupofák