

**Tőcsavar DIN 6379, Menet M × hossz L: M24X100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375380 M24X100
GTIN	4020772085032
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

Görgözött menet.

**Felhasználás:**

T-horonycsavarok egyéni összeállításához, 375315–375330 sz. horonycsapokkal, 375385–378395 sz.anyákkal és 375340–375360 sz. alátétárcsákkal együtt.

**Szabvány:**

**DIN 6379**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél szilárdsági osztály:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

**Műszaki leírás**

Hossz a	65 mm
Hossz b	45 mm
Menet	M24×100
Típus	6379
Termék fajtája	Csavar