

**Talpas derékszög pontosság 2, Szárhossz: 600X300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452600 600X300
GTIN	4045197205841
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

**Felhasználás:**

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 2** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	40×8 mm
Derékszögűség	0,08 mm
Szárhossz	600×300 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Talpas derékszög

**Szolgáltatások**DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög  
Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális  
szárhossz 750 mm

025000 750