

**Tőcsavar DIN 6379, Menet M × hossz L: M24X160****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375380 M24X160
GTIN	4020772081577
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

Görgözött menet.

**Felhasználás:**

T-horonycsavarok egyéni összeállításához, 375315–375330 sz. horonycsapokkal, 375385–378395 sz.anyákkal és 375340–375360 sz. alátétárccákkal együtt.

**Szabvány:**

**DIN 6379**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél szilárdsági osztály:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

**Műszaki leírás**

Menet	M24×160
Hossz b	100 mm
Hossz a	125 mm
Típus	6379
Termék fajtája	Csavar