


**Garant****Több munkadarabos befogósín 80, Sínhossz: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360080 500
GTIN	4045197481405
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- Minden működő felület precíziós köszörüléssel, párosítási pontosság 0,03 mm.
- Az alapsínnek és a pófák peremréteg edzéssel.
- Kompakt moduláris felépítés, nagy szorítóerő, max. 20 kN, maximális meghúzási nyomaték 25 Nm.
- Alap kivitelben rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (raszterméret 200 mm), ill. befogó-/raszterlapokkal vagy feszítőkarokkal lehetséges.
- Az alapsín felületén található vonalzó a szorító rátétek gyors, ismételhető pozicionálását teszi lehetővé a befogósín fogazásában.
- Egyszerű befogás nyomatékkulcs segítségével.

**Felhasználás:**

- 5 oldalas megmunkáláshoz több tengelyes megmunkáló központokon.
- Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon ill. befogótornyon.

**Opcionális tartozék:**

A különböző befogópófákat, mágnesléceket, munkadarab ütközőket lásd a 360084 – 360096 sz., a nyomatékkulcsokat a 656050 sz. 60 méret, a befogó csapokat a 360025 sz. 12M10 méret, a befogókörmököt a 360127 sz. alatt.

**Figyelem:**

Nyomatékkulcs, lásd a 656050 sz. 25 méretet, befogócsap 360025 sz. 12M10 méret.

**Műszaki leírás**

Sínhossz	500 mm
Magasság H	35 mm
Szélesség B	80 mm
Hossz L	500 mm
Termék fajtája	Befogósín

## Tartozék

Lehúzó pofa Pofaszélesség 80 mm	360084 80
Előtétpofa Pofaszélesség / anyag 80ALU mm	360090 80ALU
Felső pofa Anyag ALU	360089 ALU
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 60 Nm	656050 60
Párhuzam szorítópofa Pofaszélesség 80 mm	360085 80
Lehúzó pofa Pofaszélesség 26DUO mm	360084 26DUO
Fix pofa Pofaszélesség 48 mm	360086 48
Párhuzam szorítópofa Pofaszélesség 48 mm	360085 48
Lehúzó pofa Pofaszélesség 48 mm	360084 48
Előtétpofa Pofaszélesség / anyag 48ALU mm	360090 48ALU
Előtétpofa Pofaszélesség / anyag 48STAHL mm	360090 48STAHL
Fix pofa Pofaszélesség 80 mm	360086 80
Alappofa Pofaszélesség 80 mm	360088 80
Fix pofa Pofaszélesség 26 mm	360086 26
Befogóköröm készlet6 darabos	360127
Lehúzó pofa Pofaszélesség 26 mm	360084 26
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10