


Garant**Több munkadarabos befogósín 80, Sínhossz: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360080 600
GTIN	4045197481412
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- Minden működő felület precíziós köszörüléssel, párosítási pontosság 0,03 mm.
- Az alapsínnek és a pófák peremréteg edzéssel.
- Kompakt moduláris felépítés, nagy szorítóerő, max. 20 kN, maximális meghúzási nyomaték 25 Nm.
- Alapkivitelben rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (raszterméret 200 mm), ill. befogó-/raszterlapokkal vagy feszítőkarmokkal lehetséges.
- Az alapsín felületén található vonalzó a szorító rátétek gyors, ismételhető pozicionálását teszi lehetővé a befogósín fogazásában.
- Egyszerű befogás nyomatékkulcs segítségével.

Felhasználás:

- 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
- Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon ill. befogótornyon.

Opcionális tartozék:

A különböző befogópofákat, mágnesléceket, munkadarab ütközőket lásd a 360084 – 360096 sz., a nyomatékkulcsokat a 656050 sz. 60 méret, a befogó csapokat a 360025 sz. 12M10 méret, a befogókörmököt a 360127 sz. alatt.

Figyelem:

Nyomatékkulcs, lásd a 656050 sz. 25 méretet, befogócsap 360025 sz. 12M10 méret.

Műszaki leírás

Hossz L	600 mm
Sínhossz	600 mm
Szélesség B	80 mm
Magasság H	35 mm
Termék fajtája	Befogósín

Tartozék

Párhuzam szorítópofa Pofaszélesség 80 mm	360085 80
Párhuzam szorítópofa Pofaszélesség 48 mm	360085 48
Lehúzó pofa Pofaszélesség 48 mm	360084 48
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 60 Nm	656050 60
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
Fix pofa Pofaszélesség 48 mm	360086 48
Befogókörmő készlet 6 darabos	360127
Előtétpofa Pofaszélesség / anyag 48ALU mm	360090 48ALU
Felső pofa Anyag ALU	360089 ALU
Előtétpofa Pofaszélesség / anyag 48STAHL mm	360090 48STAHL
Fix pofa Pofaszélesség 80 mm	360086 80
Lehúzó pofa Pofaszélesség 26DUO mm	360084 26DUO
Lehúzó pofa Pofaszélesség 26 mm	360084 26
Fix pofa Pofaszélesség 26 mm	360086 26
Lehúzó pofa Pofaszélesség 80 mm	360084 80
Alappofa Pofaszélesség 80 mm	360088 80
Előtétpofa Pofaszélesség / anyag 80ALU mm	360090 80ALU