

**Garant****ZeroClamp befogótárca, Típus: 10148-SET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360040 10148-SET
GTIN	4045197694713
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

**Felhasználás:**

Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez.

**Tartalom:**

4-4 befogótárca.

10 × csatlakozó a légvezetékhez.

1,5 m légvezeték.

1 × 360019 sz. 10003 méretű gyorscsatlakozó.

1 × tömlőcsonk (illik a gyorscsatlakozóhoz).

**Figyelem:**

A rajzokat ill. saját befogórendszer létrehozásához szükséges beépítés útmutatót a készlet tartalmazza. A mart csatornák kitöltéséhez használható pl. 2K gyanta.

**Műszaki leírás**

Tájélfurat van	igen
Befogótárca Ø d	120 mm
Befogótárca 360040 sz.	10148
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Befogótárca

---

## Tartozék

Tömítés készlet Befogótárca Ø-höz 120 mm	360044 120
--	------------