

**Garant****ZeroClamp befogótárca, Típus: 10012****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360040 10012
GTIN	4045197415820
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Minden komponens rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

**Felhasználás:**

Befogóeszközökbe való egyedi beépítéshez.

**Műszaki leírás**

Tájéolófurat van	nem
Tartóerő	25 kN
Befogótárca Ø d	120 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Befogótárca

---

**Tartozék**

Tömítés készlet Befogótárcsa Ø-höz 120 mm

360044 120