

**Tőcsavar DIN 6379, Menet M × hossz L: M12X100****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 375380 M12X100 |
| GTIN | 4020772081348 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás**Kivitel:**

Görgőzött menet.

Felhasználás:

T-horonycsavarok egyéni összeállításához, 375315–375330 sz. horonycsapokkal, 375385–378395 sz.anyákkal és 375340–375360 sz. alátétárccákkal együtt.

Szabvány:

DIN 6379

Alapanyag:

Nemesíthető acél szilárdsági osztály:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Műszaki leírás

| | |
|----------------|---------|
| Hossz a | 85 mm |
| Hossz b | 63 mm |
| Menet | M12×100 |
| Típus | 6379 |
| Termék fajtája | Csavar |