




## Rögzítetlen horonycsap, köszörült, beszabályozáshoz, A gép horonymérete b<sub>1</sub>: 12/20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	375375 12/20
GTIN	4020772071837
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

#### Felhasználás:

Ezeket a rögzítetlen horonycsapokat a készülék durva beállítása után oldalirányból tolja be a hornyokba. **Ekkor a készülék szállításánál nem zavarhatnak az alul kiálló horonycsapok és a gépasztal nem sérülhet meg.** Gépenként 2db, ill. dupla befogásnál 4db elegendő.

#### Szabvány:

**DIN 6323**

#### Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

### Műszaki leírás

Magasság H <sub>1</sub>	5,5 mm
Szerkezet horonymérete b <sub>2</sub>	20 mm
A gép horonymérete b <sub>1</sub>	12 mm

Hossz	32 mm
Magasság H	14 mm
Típus	6323
Termék fajtája	Horonycsap