

**Szögmérő, állítható sínrel, ívfok-Ø × szárhossz: 300X600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Hosszában állítható sín, a sín végén 45°-os letöréssel. Nyitott fokív 10 – 170° osztással; 1°-os leolvasás. **Csillogásmentesen krómozott skála.** Rögzítőanyával.

Kalibrálás: F3

Leolvasás: 1 fok

Hibahatár: ± 30 szögperc

**Műszaki leírás**

Fokív Ø	300 mm
Szárhossz	600 mm
Leolvasás	1 fok
Hibahatár	± 30 szögperc
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok

Kalibrálás	F3
Termék fajtája	Szögmérő

### Szolgáltatások

Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Szögmérők / fokmérők	015360
Kalibrálás Szögmérők / fokmérők Típus GRAD	025810 GRAD
Fokmérő DAkKS újrakalibrálása GRAD	025820 GRAD