


**HOLEX****Szögmérő, nyitott fokívvel, ívfok-Ø × szárhossz: 150X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	453000 150X200
GTIN	4045197205902
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Nyitott, félköríves fokív 0 – 180° osztással; 1°-os leolvasás. **Csillogásmentes, mattkrómozott skála.** Rögzítőanyával.

**Műszaki leírás**

Fokív Ø	150 mm
Szárhossz	200 mm
Leolvasás	1 fok
Hibahatár	± 30 szögperc
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Kalibrálás	F3
Termék fajtája	Szögmérő

---

## Szolgáltatások

KalibrálásSzögmérők / fokmérők Típus GRAD

025810 GRAD