




Rögzítetlen horonycsap, köszörült, beszabályozáshoz, A gép horonymérete b₁: 14mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	375375 14
GTIN	4020772071844
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Ezeket a rögzítetlen horonycsapokat a készülék durva beállítása után oldalirányból tolja be a hornyokba. **Ekkor a készülék szállításánál nem zavarhatnak az alul kiálló horonycsapok és a gépasztal nem sérülhet meg.** Gépenként 2db, ill. dupla befogásnál 4db elegendő.

Szabvány:

DIN 6323

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Műszaki leírás

Szerkezet horonymérete b ₂	20 mm
Hossz	32 mm
A gép horonymérete b ₁	14 mm

Magasság H ₁	5,5 mm
Magasság H	14 mm
Típus	6323
Termék fajtája	Horonycsap