

**Talpas derékszög pontosság 2, Szárhossz: 200X130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452600 200X130
GTIN	4045197205797
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

**Felhasználás:**

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 2** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

**Műszaki leírás**

Derékszögűség	0,04 mm
Szárkeresztmetszet	30×6 mm
Szárhossz	200×130 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Talpas derékszög

**Szolgáltatások**DAkS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög  
Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális  
szárhossz 300 mm

025000 300

**Tartozék**

Fadoboz Szárhosszhoz 200X130 mm

451600 200X130