



## Precíziós szögmérő, Sínhossz: 150mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	453800 150
GTIN	4045197294616
Árucikk kategória	46R

### Leírás

#### Kivitel:

**Tévedésmentes leolvasás.** A fokértékek a kinagyított 4×90°-os skálán könnyen és áttekinthetően felismerhetők. A szögpercek szintén könnyen leolvashatók a krómozott, fekete skálájú mérődobról. Dupla skálázással mindkét mérésirányhoz. **A percértékek gyorsállítása könnyen kezelhető és finomállítása. Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.**

#### Tartalom:

1 db 60×90 mm lapos derékszöggel a beállításhoz.

#### Opcionális tartozék:

Szorítótartó 453520 sz. (a 445152 – 445222 sz. előrajzolókon történő rögzítéshez), kiegészítő szög 453600 sz.

#### Alkatrész:

453510 sz. mérősín, 453820 sz. 2 méretű nagyító

### Műszaki leírás

Sínhossz	150 mm
Leolvasás	1 szögperc
Hibahatár	± 2 szögperc
Orsóemelkedés	1 fok
Méréstartomány	360 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F4
Termék fajtája	Szögmérő

### Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális szögmérő Típus UNI	025710 UNI
--	------------

### Tartozék

Tartó szögmérő befogására	453520
Kiegészítő szög	453600
Tartalék sín, horonyszélesség 2,5 mm Sínhossz 150 mm	453510 150
Tartalék nagyítólencse szögmérőhöz Típus 2	453820 2