

**HOLEX****Talpas derékszög pontosság 2, Szárhossz: 250X165mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452600 250X165
GTIN	4045197205803
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

**Felhasználás:**

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 2** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

**Műszaki leírás**

Szárkeresztmetszet	35×7 mm
Derékszögűség	0,045 mm
Szárhossz	250×165 mm
Kalibrálás	F1
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Talpas derékszög

**Szolgáltatások**DAkKS kalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög  
Maximális szárhossz 750 mm

025010 750

KalibrálásLapos-, talpas vonalzó és élderékszög Maximális  
szárhossz 300 mm

025000 300

**Tartozék**

Fadoboz Szárhosszhoz 250X165 mm

451600 250X165