



Univerzális szögmérő nagyítóval, Sínhossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	453500 300
GTIN	4045197294449
Árucikk kategória	46R

Leírás

Kivitel:

A 4x90°-os skálatárcsa áttekinthető osztással és számozással. A nóniusz és a skálatárcsa egy síkban helyezkedik el és ennek köszönhetően **hibamentes és parallaxmentes a leolvasás**. Mérőtárcsa **csillogásmentesen krómozva**. Mérősín a homlokoldalon 45° és 60°-os letöréssel. Áthelyezhető és teljes hosszában eltolható. A nóniusz tárcsa és az eltolható sín egy recés csavarral rögzíthető. **Finombeállítás** a recés csavarral, **panoráma nagyító** az egész nóniuszra kiterjedő látómezővel.

Opcionális tartozék:

Szorítótartó 453520 sz. (a 445152 – 445222 sz. előrajzolókon történő rögzítéshez), kiegészítő szög 453600 sz.

Alkatrész:

453510 sz. mérősín, 453820 sz. 1 méretű tartalék nagyítóolencse

Műszaki leírás

Sínhossz	300 mm
Leolvasás	5 szögperc
Hibahatár	± 5 szögperc
Méréstartomány	360 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F4
Termék fajtája	Szögmérő

Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális szögmérő Típus UNI	025710 UNI
--	------------

Tartozék

Tartalék sín, horonyszélesség 2,5 mm Sínhossz 300 mm	453510 300
Kiegészítő szög	453600
Tartó szögmérő befogására	453520
Tartalék nagyítólencse szögmérőhöz Típus 1	453820 1