

**HOLEX****Központozó derékszög, Szárhossz: 70mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	455000 70
GTIN	4045197205971
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós acél kivitel mm-osztással a sínen. Funkcionális felületek pontosan köszörülve, sík oldalak pontosan megmunkálva.

**Felhasználás:**

Kerek tárcsák és tengelyek középpontjának előrajzolására. Ütköztetés keresztezve 2 – 3-szor.

**Műszaki leírás**

Hibahatár	0,3 szögperc
Sín méretosztás	100 mm
Maximális tengely Ø-höz	90 mm
Sín keresztmetszet	12×4,0 mm
Szárhossz	70 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Kalibrálás	F5
Termék fajtája	Központozó derékszög

---

## Szolgáltatások

KalibrálásKözpontosító derékszög, hegyes- és gérszög  
Maximális szárhossz 300

025850 300