



## Univerzális szögmérő nagyítóval, Sínhossz: 500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	453500 500
GTIN	2050001045775
Árucikk kategória	46R

### Leírás

#### Kivitel:

A 4x90°-os skálatárcsa áttekinthető osztással és számozással. A nóniusz és a skálatárcsa egy síkban helyezkedik el és ennek köszönhetően **hibamentes és parallaxismentes a leolvasás**. Mérőtárcsa **csillogásmentesen krómozva**. Mérősín a homlokoldalon 45° és 60°-os letöréssel. Áthelyezhető és teljes hosszában eltolható. A nóniusz tárcsa és az eltolható sín egy recés csavarral rögzíthető. **Finombeállítás** a recés csavarral, **panoráma nagyító** az egész nóniuszra kiterjedő látómezővel.

#### Opcionális tartozék:

Szorítótartó 453520 sz. (a 445152 – 445222 sz. előrajzolókon történő rögzítéshez), kiegészítő szög 453600 sz.

#### Alkatrész:

453510 sz. mérősín, 453820 sz. 1 méretű tartalék nagyítóolencse

### Műszaki leírás

Sínhossz	500 mm
Leolvasás	5 szögperc
Hibahatár	± 5 szögperc
Méréstartomány	360 fok
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	F4
Termék fajtája	Szögmérő

## Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális szögmérő Típus UNI	025710 UNI
--	------------

## Tartozék

Kiegészítő szög	453600
Tartó szögmérő befogására	453520
Tartalék sín, horonyszélesség 2,5 mm Sínhossz 300 mm	453510 300
Tartalék nagyítólencse szögmérőhöz Típus 1	453820 1