

**Beépíthető mikrométer, Méréstartomány (mérési út): 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Edzett orsó és csillogásmentesen krómozott mérődob. **Forgó orsó**, keményfém felfekvő felülettel és racsnival.

**Felhasználás:**

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítéshez, állítható mérőasztal-ütközőként.

**Műszaki leírás**

Befogó szár hossza	17 mm
Méréstartomány (mérési út)	0 - 25 mm
Teljes hossz	113 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Befogószár Ø	12 mm
Mérődob Ø	18 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,002 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B3

Termék fajtája

Beépíthető mikrométer

**Szolgáltatások**

KalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 25 mm

022280 25

DAkKS kalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 50 mm

022290 50