

Mahr**Finomkijelzős kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 150-200mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 424800 150-200 |
| GTIN | 2050001036674 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes acél mérőorsó, edzett és köszörült. Keményfém betétes mérőfelületek. Mattkrómozott kezelő és leolvasó részek. Hőszigeteléssel. Konstans mérőerő. Mozdó ellentapintó, visszahúzható. Különösen alkalmas pontos sorozat alkatrészekhez.

Pontosság:

Finomkijelző DIN 863 – mikrométer 2 µm.

Tartalom:

Inkluzív millimess finomkijelző 434674 sz., 50/1-es méret.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Mikrométer leolvasása | 0,01 mm |
| Mérődob Ø | 18 mm |
| Orsó Ø | 7,5 mm |
| Finomkijelző méréstartomány | ±0,05 mm |
| Méréstartomány | 150 - 200 mm |
| Finomkijelző leolvasása | 0,001 mm |
| Szabvány | DIN 863 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Mérődob osztás | 1/50 mm |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | B14 |
| Termék fajtája | Finomkijelzős mikrométer |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| KalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 200 mm | 022400 200 |
| DAkkS kalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 200 mm | 022410 200 |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Finomkijelző \pm méréstartomány / leolvasás 50/1 μm | 434674 50/1 |
|--|-------------|