

Mitutoyo**Csőrös furatmikrométer, Méréstartomány: 50-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és tükrösített orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. állandó mérési nyomás a beépített finom racsn miatt. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító és rögzítő csavarral.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrű.

Műszaki leírás

Mérődob \varnothing	18 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	7 μ m
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány
75 mm

022360 75

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm

484030 75

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm

484030 70

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm

484030 50

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 65 mm

484030 65

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm

484030 55

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm

484030 60