



Mélységmérő mikrométer, Méréstartomány: 0-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

A különböző mérésmélységek eléréséhez a 25 mm-enként növekvő mérőtűket cserélni kell. Edzett és köszörült orsó. Edzett szerszámacél híd leppelt mérőfelülettel, mattkrómozott mikrométer. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Állandó mérési nyomás a beépített finom racsní miatt.

Tartalom:

Inkluzív mérőtűk.

Műszaki leírás

Mérőtűk száma	4
Mérőtű Ø	4,5 mm
Híd hossza	100 mm
Mérődob Ø	18 mm
Méréstartomány	0 - 100 mm
Leolvasás	0,01 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S15
Termék fajtája	Mélységmérő mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásMélységmérő mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020780 0-100
---	--------------