

**Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.  
Forgó orsós kivitel.

**Felhasználás:**

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

**Tartalom:**

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálcával.

**Műszaki leírás**

Mérőfelületek párhuzamossága	5 µm
Orsó Ø	8 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
Mérőtárcsa Ø	20 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

## Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
------------------------------------	-----------