

HOLEX**Beépíthető mikrométer, Méréstartomány (mérési út): 0-25/Fmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Edzett orsó és csillogásmentesen krómozott mérődob. **Álló (nem forgó)** orsó, keményfém felfekvő felülettel és racsnival. Érzékeny felületű anyagok vizsgálatához.

Felhasználás:

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítéshez, állítható mérőasztal-ütközőként.

Műszaki leírás

Mérődob \varnothing	18 mm
Befogó szár hossza	10 mm
Orsó \varnothing	8 mm
Teljes hossz	113 mm
Befogószár \varnothing	12 mm
Leolvasás	0,002 mm
Hibahatár	0,003 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B3

Termék fajtája

Beépíthető mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 25 mm

022280 25

DAkKS kalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 50 mm

022290 50