

HOLEX**Központozó derékszög, Szárhossz: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	455000 150
GTIN	4045197205995
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Precíziós acél kivitel mm-osztással a sínen. Funkcionális felületek pontosan köszörülve, sík oldalak pontosan megmunkálva.

Felhasználás:

Kerek tárcsák és tengelyek középpontjának előrajzolására. Ütköztetés keresztezve 2 – 3-szor.

Műszaki leírás

Hibahatár	0,3 szögperc
Maximális tengely Ø-höz	220 mm
Sín méretosztás	200 mm
Sín keresztmetszet	15×4,0 mm
Szárhossz	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Kalibrálás	F5
Termék fajtája	Központozó derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásKözpontosító derékszög, hegyes- és gérszög
Maximális szárhossz 300

025850 300