

Mahr**Finomkijelzős álló mikrométer, Méréstartomány: 0-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Erős acélkengyel, a stabil láb irányába 45°-ban dönthető. Állítható magasságú ütköző. Rozsdamentes acél mérőorsó, edzett és köszörült. Keményfémbetétes mérőfelületek. Mattkrómozott kezelő és leolvasó részek. Hőszigeteléssel. Konstans mérőerő. Mozgó ellentapintó; kiemelés visszahúzó karral. Különösen alkalmas pontos sorozatgyártásban készülő alkatrészekhez és gyors ellenőrzéshez.

Pontosság:

Finomkijelző DIN 863 – mikrométer 2 µm.

Tartalom:

Inkluzív millimess finomkijelző 434674 sz., 50/1-es méret.

Műszaki leírás

Mikrométer leolvasása	0,005 mm
Méréstartomány	0 - 50 mm
Mérődob Ø	25 mm
Orsó Ø	7,5 mm
Finomkijelző mérésstartomány	±0,05 mm

Finomkijelző leolvasása	0,001 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B14
Termék fajtája	Finomkijelzős mikrométer

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálás Finomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022410 100
Kalibrálás Finomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022400 100

Tartozék

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
---	-------------