



## Mélységmérő mikrométer, Méréstartomány: 0-150mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Árucikk kategória	42B

### Leírás

#### Kivitel:

**A különböző mérésmélységek eléréséhez a 25 mm-enként növekvő mérőtűket cserélni kell.** Edzett és köszörült orsó. Edzett szerszámacél híd leppelt mérőfelülettel, mattkrómozott mikrométer. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Állandó mérési nyomás a beépített finom racsní miatt.

#### Tartalom:

Inkluzív mérőtűk.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0 - 150 mm
Híd hossza	100 mm
Mérődob $\emptyset$	18 mm
Mérőtűk száma	6
Mérőtű $\emptyset$	4,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S15
Termék fajtája	Mélységmérő mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásMélységmérő mikrométer készlet Méréstartomány 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------