

Mitutoyo**Csőrös furatmikrométer, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és tükrösített orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. állandó mérési nyomás a beépített finom racsní miatt. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító és rögzítő csavarral.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrű.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	18 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	8 μ m
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány
100 mm

022360 100

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 125 mm

484030 125

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 275 mm

484030 275

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm

484030 85

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm

484030 175

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 225 mm

484030 225

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm

484030 80

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm

484030 95

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm

484030 100

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm

484030 75

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm

484030 90