

**Mahr****Furatmikrométer, Méréstartomány: 40-50mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 427800 40-50  |
| GTIN              | 2050001053626 |
| Árucikk kategória | 43A           |

**Leírás****Kivitel:**

**Könnyű, kihajlásmentes csőkonstrukció.** Edzett és köszörült mérőorsó. **Edzett és gömb alakú leppelt mérőfelületek.** Mattkrómozott kezelőelemek és leolvasó részek. 100 – 125 mm méréstartománytól hőszigeteléssel és rögzítőeszközzel.

**Tartalom:**

Mikrométer hüvelyben.

**Műszaki leírás**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Méréstartomány      | 40 - 50 mm               |
| Mérődob $\emptyset$ | 12,5 mm                  |
| Orsó $\emptyset$    | 7 mm                     |
| Leolvasás           | 0,01 mm                  |
| Hibahatár           | 4 $\mu$ m                |
| Szabvány            | DIN 863                  |
| Mérődob osztás      | 1/50 mm                  |
| Méréstechnika       | analóg                   |
| Kalibrálás          | B10                      |
| Termék fajtája      | 2 pontos furatmikrométer |

---

## Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| KalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 100 mm       | 022440 100 |
| DAkkS kalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm | 022450 200 |

---