


Mahr**Finomkijelzős villás idomszer mérőcsőrökkel, Méréstartomány: 80-130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424906 80-130
GTIN	4059192017767
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Kinyúló, keményfém-betétes mérőfelületekkel. Keskeny vállak átmérőjéhez, központosító kerekhez, tengelylépcsőkhöz, leszúrési távolságokhoz és többfogméretekhez WK egyenes és ferde fogas homlokkerek fogvastagságának meghatározása érdekében.

Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigeteléssel. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Rugós megtámasztású, a munkadarab bevezetéséhez karral visszahúzható üllő. A méréstartományban fogasléccel és recés csavarral beállítható ellentapintó. Beállítás mérőhasábokkal. Beállítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításhoz.

Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Javasolt a 434674 sz. 25/0,5 és 50/1 méretű finomkijelzők alkalmazása. **A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.**

Tartalom:

Finomkijelző **nélkül, fa dobozban.**

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, finomkijelző 434674 sz. Öntvény állvány, finomkijelző tartóval a mérőmozgás egyenes vonalú átvitele érdekében, mérőbetétek.

Műszaki leírás

Többfogméret mérése a modultól m	1
----------------------------------	---

Mérőerő	9 N
Mérőfelületek párhuzamossága	3 µm
Mérőfelület	15×17 mm
Méréstartomány	80 - 130 mm
Mérőtapintó szakasz	2,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L9
Termék fajtája	Finomkijelzős villás idomszer

Szolgáltatások

KalibrálásBeállítható villás idomszer Típus RL	028730 RL
--	-----------