

**Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 50-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Mérőfelületek párhuzamossága	5 µm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Orsó Ø	8 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérőtárcsa Ø	20 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 50 mm	421100 50
------------------------------------	-----------