

## Mitutoyo

### Digitális beépíthető mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány (mérési út): 0-25mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Árucikk kategória	44A

#### Leírás

**Kivitel:**

**Közvetlen leolvasás jól felismerhető, digitális kijelzőn. Biztonságos és hibamentes mérés – nóniusz nélkül.** Edzett és köszörült mérőorsó, rögzítés rögzítőcsavarral, finom racsni.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítésre, állítható mikrométeres ütközőként.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497445 sz.

#### Műszaki leírás

Mérődob Ø	18 mm
Befogó szár hossza	16 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Méréstartomány (mérési út)	0 - 25 mm
IP védettségi osztály	IP 65

Teljes hossz	170 mm
Befogószer Ø	12 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,002 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	B3
Termék fajtája	Beépíthető mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 25 mm	022280 25
DAkKS kalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 50 mm	022290 50

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S16E	498966 S16E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2