

**Központosó derékszög, Szárhossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	455000 180
GTIN	4045197685988
Árucikk kategória	42F

Leírás**Kivitel:**

Precíziós acél kivitel mm-osztással a sínen. Funkcionális felületek pontosan köszörülve, sík oldalak pontosan megmunkálva.

Felhasználás:

Kerek tárcsák és tengelyek középpontjának előrajzolására. Ütköztetés keresztezve 2 – 3-szor.

Műszaki leírás

Maximális tengely Ø-höz	270 mm
Sín méretosztás	300 mm
Sín keresztmetszet	20×4,0 mm
Hibahatár	0,3 szögperc
Szárhossz	180 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Kalibrálás	F5
Termék fajtája	Központosó derékszög

Szolgáltatások

KalibrálásKözpontosító derékszög, hegyes- és gérszög
Maximális szárhossz 300

025850 300