

Mitutoyo

Digitális mélységmérő mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 0-150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A jól látható (7,5 mm méretű), digitális mért érték kijelző hibátlan, gyors leolvasást biztosít. További leolvasás nóniusszal.

A különböző mérésmélységek eléréséhez a 25 mm-enként növekvő mérőtűket cserélni kell. Edzett és köszörült orsó. Edzett és köszörült orsó. Edzett szerszámacél híd tükrösített mérőfelülettel, mattkrómozott mikrométer. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Állandó mérési nyomás a beépített finom racsninak köszönhetően.

Párbeszédablak szöveg:

Értékrögzítő nyomógomb:

A mérési eredmény gombnyomással rögzíthető (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).

Nullapont / abszolút méret:

Nullázás minden helyzetben: Ismételt gombnyomás után újra megjelenik az abszolút méret.

Preset gomb:

„Nulla” beállításhoz. Ez a beállítás a kijelző lekapcsolása után is tárolva marad.

Tartalom:

Inkluzív mérőtűk és 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Mérőtűk száma	6
Híd hossza	100 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mérőtű Ø	4 mm
Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S15
Termék fajtája	Mélységmérő mikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás Mélységmérő mikrométer készlet Méréstartomány 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------

Tartozék

Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965

Csatlakozó kábelData nyomógombbal Típus D2

497445 D2