

Mahr**Finomkijelzős kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült mérőorsó. Leppelt **keményfém mérőfelületekkel**. Rozsdamentes acél orsó és üllő. A kengyel és az orsóvezető nem összeillesztett, hanem egy darabból készült. Kiemelő gomb a mérőüllő elemeléséhez ismétlő méréseknél. Beállító csavarral nullára beállítható. Tűrésjelzések jó- / selejt mérésekhez. Hőszigeteléssel. Kar az orsórögzéshez.

Párbeszédablak szöveg:

1/1000 mm-ben leolvasható eltérés.

Nyomógomb a mérőüllő visszahúzásához.

Pontosság:

Finomkijelző 1 µm – mikrométer 2 µm.

Műszaki leírás

Finomkijelző méréstartomány	±0,065 mm
Mikrométer leolvasása	0,01 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
Finomkijelző leolvasása	0,001 mm
Mérőkengyel nyílásmélysége	30 mm

Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B9
Termék fajtája	Finomkijelzős mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFinomkijelzős mikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022100 200
--	------------