

Mitutoyo

Digitális mérőcsőrös furatmikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 5-30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Közvetlen leolvasás digitális kijelzőn. Edzett, köszörült és tükrösített orsó. Keményfémbetétes, köszörült és leppelt mérőcsőrök. állandó mérési nyomás a beépített finom racsní miatt. Rögzítő csavarral.

Párbeszédablak szöveg:

Preset tetszőleges kezdőérték beállításához.

Nullázás minden tetszőleges helyzetben az abszolút méret törlése nélkül.

A mérési eredmény értékrögzítő nyomógombbal rögzíthető (pl. kedvezőtlen mérési helyzetekben).

Pontosság:

30 mm-ig: 5 µm / 30 mm-től: 6 µm.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	5 - 30 mm
Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357

A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022360 50
--	-----------

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1