

**Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérőtárcsa Ø	20 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	5 µm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75
------------------------------------	-----------