



Finomkijelzős villás idomszer, Méréstartomány: 25-60mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	424900 25-60
GTIN	4059192017606
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigeteléssel. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Rugós megtámasztású, a munkadarab bevezetéséhez karral visszahúzható üllő. A méréstartományban fogasléccel és recés csavarral beállítható ellentapintó. Beállítás mérőhasábokkal. Beállítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.

Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugó miatt. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Javasolt a 434674 sz. 25/0,5 és 50/1 méretű finomkijelzők alkalmazása. **A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.**

Keményfémbetűtes mérőfelületekkel. Hengeres alkatrészek, pl. tengelyek, csapszegek, száruk méréséhez, vastagság- és hossz méréshez.

Tartalom:

Finomkijelző **nélkül, inkluzív** fa doboz.

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, finomkijelző 434674 sz., öntvény állvány, finomkijelző tartóval a mérőmozgás egyenes vonalú átvitele érdekében, mérőbetétek.

Műszaki leírás

Mérőfelületek síklapúsága	0,2 µm
---------------------------	--------

Mérőfelület Ø	9 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	2 µm
Mérőtapintó szakasz	2 mm
Mérőerő	7,5 N
Méréstartomány	25 - 60 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L9
Termék fajtája	Finomkijelzős villás idomszer

Szolgáltatások

KalibrálásBeállítható villás idomszer Típus RL	028730 RL
--	-----------