

Csigafúró készlet HSS 114360 sz., kazettával, TiN, Típus: 6-10



Rendelési adatok

Rendelés száma	115245 6-10
GTIN	4045197024671
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.
Precíz csúcsköszörülés.

Profilköszörült:

Nagy körfutás- és osztáspontosság, sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.

Műszaki leírás

Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrótartomány	6 - 10 mm
Fúrók száma	41
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiN

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	56 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	S
GG(G)	alkalmas	31 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5

Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1
Csigafúró HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Csigafúró HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,7 mm	114360 6,7
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Csigafúró HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Csigafúró HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 6-10	115475 6-10