

Mitutoyo

Digitális beépíthető mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány (mérési út): 0-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Közvetlen leolvasás jól felismerhető, digitális kijelzőn. Biztonságos és hibamentes mérés – nóniusz nélkül. Edzett és köszörült mérőorsó, rögzítés rögzítőcsavarral, finom racsni.

Felhasználás:

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítésre, állítható mikrométeres ütközőként.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497100 sz.

Műszaki leírás

Befogó szár hossza	14 mm
Orsó Ø	11 mm
Teljes hossz	172 mm
Méréstartomány (mérési út)	0 - 50 mm
Befogószár Ø	18 mm
Mérődob Ø	49 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,003 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	B3
Termék fajtája	Beépíthető mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásBeépíthető mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022280 100
DAkkS kalibrálásBeépíthető mikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022290 50

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Adó Típus S1	498966 S1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2