



Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 100-125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Mérőtárcsa Ø	30 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	6 µm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
Orsó Ø	8 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022040 200
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022050 200

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 100 mm	421100 100
-------------------------------------	------------