

Hartig

Kétpontos furatmikrométer, Méréstartomány: 5-55mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 426900 5-55 |
| GTIN | 4045197233981 |
| Árucikk kategória | 46P |

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. Állandó mérési nyomás a finom racsnikövetkeztében. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító- és rögzítő csavarral.

Opcionális tartozék:

484030 sz. beállító gyűrű.

Figyelem:

600 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------------|
| Mérődob \emptyset | 21 mm |
| Méréstartomány | 5 - 55 mm |
| Leolvasás | 0,01 mm |
| Hibahatár | 2,5 μ m |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Mérődob osztás | 1/50 mm |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | B4 |

Termék fajtája

Csőrös furatmikrométer

SzolgáltatásokKalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány
75 mm

022360 75

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 6 mm | 484030 6 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm | 484030 55 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm | 484030 25 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm | 484030 7 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm | 484030 20 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm | 484030 35 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm | 484030 32 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm | 484030 26 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm | 484030 14 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm | 484030 36 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm | 484030 22 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm | 484030 28 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm | 484030 40 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 19 mm | 484030 19 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm | 484030 50 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 4 mm | 484030 4 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm | 484030 34 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 3 mm | 484030 3 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm | 484030 45 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm | 484030 30 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm | 484030 12 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm | 484030 38 |

| | |
|---|-----------|
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm | 484030 46 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm | 484030 13 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 8 mm | 484030 8 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm | 484030 15 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm | 484030 18 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 17 mm | 484030 17 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 5 mm | 484030 5 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm | 484030 42 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 44 mm | 484030 44 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 24 mm | 484030 24 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm | 484030 10 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm | 484030 11 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm | 484030 16 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm | 484030 9 |