

Mitutoyo**Beépíthető mikrométer, Méréstartomány (mérési út): 0-6,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Edzett orsó és csillogásmentesen krómozott mérődob. **Forgó orsó**, keményfém felfekvő felület nélkül, racsnival, **extra rövid kivitel**, **hordóalakú felfekvés**.

Felhasználás:

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítéshez, állítható mérőasztal-ütközőként.

Figyelem:

Speciális méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Felfekvő felület rádiusza	3 mm
Mérődob Ø	9 mm
Méréstartomány (mérési út)	0 - 6,5 mm
Orsó Ø	3,5 mm
Befogó szár hossza	6 mm
Befogószár Ø	6 mm
Teljes hossz	37 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,002 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B3
Termék fajtája	Beépíthető mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 25 mm	022280 25
DAkKS kalibrálásBeépíthető mikrométer Max. mérésstartomány 50 mm	022290 50